


ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL - PROSKLENÉ DVEŘE (jednokřídlé, standart)

Při zaměření kovového pouzdra je nutné správně určit orientaci dveřního křídla, proto se vždy postavte, tak aby kapsa pouzdra byla vpravo. Z tohoto pohledu vyplňte tabulku, všechny informace jsou nezbytné. V případě, že máte vybrané sklo satináto, je nezbytné určit na které straně skla bude tento povrch. Satináto = hrubší povrch způsobený leptáním skla. Tento proces vytváří neprůhlednou mléčnou vrstvu. V případě zamykací mušle naznačte orientaci do obrázku.



Síla stěny se zaměřuje včetně přizdívek, obkladů a palubek



Vypracoval/firma:	
Datum:	
Typ pouzdra:	
Světlá výška (A):	
Světlá šířka (B):	
Síla stěny D/C:	
Šířka pouzdra uvnitř:	
Celková šířka příčky:	
Pohledová hrubá strana skla:	

**AUTORIZOVANÝ
PRODEJCE**
JAP

www.jap-pouzdro.cz
JELÍNEK interiér s.r.o.
Ocelářská 344/10
Praha 9 - Vysočany
+420 603 150 730
obchod@jap-pouzdro.cz